

Сменные головки:

Обжимная головки

С сечением до 300 мм²
Совместима с вставками для обжима CIMCO 10 5711 – 10 5792.

Вес: 1600 гр CIMCO артикул 10 4301

С сечением до 185 мм²
Совместима с вставками для обжима CIMCO 10 5300 – 10 5490.

Вес: 1600 гр CIMCO артикул 10 4298

Режущая головка

Для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 50 мм (4х120 кв.мм NYU)

Вес: 2900 гр CIMCO артикул 10 4306

Головка для отверстий

Для создания круглых (до Ø ISO 63) или квадратных отверстий до 92х92 мм
Совместима со всеми болтами и резьбами из уже существующей программы CIMCO

Вес: 1600гр CIMCO артикул 10 4308

Наборы:

Аккумуляторный гидравлический обжимной инструмент GENiUS 300

Состоит из
• Аккумуляторный гидравлический привод GENiUS
• Обжимная головка до 300 кв.мм
• Принадлежности: 1 зарядное устройство, 2 аккумулятора, 1 кейс.

Вес: 3600гр CIMCO артикул 10 4321

Аккумуляторный гидравлический кабелерез GENiUS 50

Состоит из
• Аккумуляторный гидравлический привод GENiUS
• Режущая головка до 50 мм
• Принадлежности: 1 зарядное устройство, 2 аккумулятора, 1 кейс.

Вес: 4900гр CIMCO артикул 10 4324

Аккумуляторный гидравлический перфорирующий инструмент GENiUS 92х92

Состоит из
• Аккумуляторный гидравлический привод GENiUS
• Головка для отверстий до Ø ISO 63 или до 92х92 мм
• Принадлежности: 1 зарядное устройство, 2 аккумулятора, 1 кейс.

Вес: 3600гр CIMCO артикул 10 4326

Аккумуляторный гидравлический пресс и кабелерез GENiUS 300 + 50

Состоит из
• Аккумуляторный гидравлический привод GENiUS
• Обжимная головка до 300 кв.мм
• Режущая головка до 50 мм
• Принадлежности: 1 зарядное устройство, 2 аккумулятора, 1 кейс.

Вес: 6500гр CIMCO артикул 10 4330

Принадлежности:

Зарядное устройство GENiUS

Вес: 850гр CIMCO артикул 10 4312

Сменный аккумулятор GENiUS

Напряжение 18В, ёмкость 1.6Ач Li-Ion CIMCO артикул 10 4314



НОВИНКИ 2013

Новая гидравлическая система GENiUS

Три в одном:

- Обжатие
- Резка
- Создание отверстий (Перфорация)



Привод инструмента является одним из самых малых и легких в ряду 60кН аккумуляторных гидравлических устройств на мировом рынке, при этом этот привод имеет самую большую мощность среди аналогичных аппаратов. Благодаря запатентованной и абсолютно новой системе взаимозаменяемых головок, инструмент GENiUS может быть успешно и профессионально использован во многих процессах электромонтажа. Зажимной механизм головок позволяет пользователю легко и быстро осуществлять смену головок без применения дополнительного инструмента. Инновационная гидравлическая система GENiUS идеальный партнер для всех энергетиков и электромонтажников.



Технические особенности:

- Электронный блок управления 3 процессами: обжима, резки и проделывания отверстий.
- Вытянутая форма – легкое управление одной кнопкой.
- Выключение происходит автоматически, в режиме ожидания потребления энергии нет.
- Рабочее место может быть подсвечено светодиодом.
- Есть возможность через оптический интерфейс получать данные о состоянии и об обслуживании инструмента GENiUS и его аккумуляторов.
- Универсальная электронная система с таймером сохраняет в режиме реального времени всю информацию о работе инструмента, в том числе выдаваемую мощность (усилие) во время рабочего процесса.
- Автоматическое начало гарантии только после первых 20 рабочих операций.
- Гарантированное усилие обжима: 61-63,6 кН.
- Эргономичная форма корпуса инструмента с удобными мягкими нескользящими вставками.
- Автоматический возврат поршня по завершении процесса резки и обжима.
- Ручной возврат поршня в экстренных случаях.
- Остановка двигателя происходит мгновенно без инерционных движений. Это позволяет обеспечивать безопасность после выключения инструмента.
- Время обжатия кабеля с сечением 240 мм² – 4 секунды.
- Рабочий цикл длится 6–7 секунд
- Минимальное количество рабочих операций на одной зарядке аккумулятора – 100.
- Сервисное обслуживание через 30 000 операций.
- Рабочие головки могут поворачиваться без ограничения
- Есть возможность прикрепить плечевой ремень.
- Дополнительно по запросу можно получить – аналитическое программное обеспечение для PC



Впервые благодаря одному-единственному инструменту возможно делать несколько работ:

Обжим кабельных наконечников сечением до 300 мм².

- Сменные головки для обжима бывают двух видов:
 1. Сечением до 185 мм² для стандартизированных DIN кабельных наконечников
 2. Сечением до 300 мм² для обычных нестандартизированных кабельных наконечников
- Головки сконструированы таким образом, чтобы быть совместимыми со всеми существующими кабельными наконечниками независимо от производителя.



Резка кабеля диаметром до 50 мм (соответствует сечению 4x120 мм²).

- Специальная головка – это единственная головка такого дизайна, которая способна резать медный и алюминиевый кабель диаметром до 50 мм.



Проделывания круглых отверстий до Ø ISO 63 или квадратных отверстий до размера 92x92 мм.

- Вся линейка уже существующего ручного инструмента CIMCO для создания круглых отверстий до Ø ISO 63 или квадратных отверстий до размера 92x92 мм совместима с головкой для привода GENiUS.
- Также инструмент конкурентов может использоваться с этим приводом и головкой.



переносной
негабаритный
легкий